




MASKOWNICA RĄBKA

Szybkie i estetyczne zakończenie detalu dachu lub gzymsu

Oszczędność czasu

Dla nachylenia dachu $\geq 5^\circ$ lub obróbki $\geq 3^\circ$

Szybki montaż „jednym ruchem”

Bez lutowania i felcowania

Mniejsze ryzyko błędów

Pewne dopasowanie dzięki przetłoczeniom

PRODUKT OPATENTOWANY

SPRAWDZONY DETAŁ W SYSTEMIE PODWÓJNEGO RĄBKA

Maskownica rąbka RHEINZINK (opatentowane rozwiązanie typu *coulisseau de tête*) to element do pokryć na podwójny rąbek stojący, który gwarantuje deszczoszczelne, szybkie i wyjątkowo estetyczne przejście detalu na rąbek przy kalenicy oraz w innych newralgicznych punktach dachu, takich jak ściany, kominy czy przejścia przez połąć. To rozwiązanie eliminuje potrzebę czasochłonnego felcowania w miejscach, gdzie precyzja wykonania decyduje o szczelności całej konstrukcji, a powtarzalność elementu zapewnia idealny efekt wizualny na każdym metrze kalenicy.

Szybkie i estetyczne zakończenie detalu dachu lub gzymsu


Dzięki specjalnym przetłoczeniom element oferuje pewne dopasowanie do profilu blachy przy nachyleniu dachu $\geq 5^\circ$ lub obróbki blacharskiej $\geq 3^\circ$, a wykonanie z najwyższej jakości blachy RHEINZINK-CLASSIC oraz wstęnie patynowanej wersji RHEINZINK-prePATINA zapewnia spójność kolorystyczną i trwałość detalu na dziesięciolecia.

Zamów próbki



Maskownica rąbka została opracowana do zastosowania na pokryciach na podwójny rąbek stojący. Ułatwia wykonanie zakończenia rąbka w strefie kalenicy i w miejscach, gdzie detale najczęściej są bardzo pracochłonne i wymagają posiadania odpowiednich umiejętności.

Skonsultuj projekt



Więcej powtarzalności w detalu

Szybka prefabrykacja profili na rąbek dostarczanych na budowę to gwarancja powtarzalnej jakości, eliminacja odpadów oraz terminowość. Wyprofilowane elementy z tytanocynku RHEINZINK gotowe do samodzielnego montażu oszczędzają czas, a ich powtarzalna jakość gwarantuje pełną zgodność z projektem i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.



ZOBACZ KROKI MONTAŻOWE




ZOBACZ NAGRANIE Z WEBINARU



Zeskanuj kod



WYKORZYSTAJ SZABLON



Wymiary w mm